

Iso-Flex 隔离器

制造商：以色列 AMPI 公司

与 Master 8/VP 型电刺激器配套使用。

《主要特点》

1. 输入电压：5-10V。
2. 输出：电压 0-90V；电流 0-10mA。
3. 提供 2 个 9V 电池（用于操作隔离器）、90V 电池（用于输出脉冲，可充电）。
4. 可使用两台隔离器，输出双相刺激脉冲。



马普科学仪器有限公司

广州寺右新马路 4 号长城大厦 1419 室 (邮编：510600)

Tel: 020-87679617, 87679631; Fax: 020-87679635

<http://www.mapusci.com>

E-mail: sales@mapusci.com